

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa: 32/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251107 32/19
GTIN	4045197862013
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	SN.. 1906..
Palanca articulada	259015 13
Anchura de función L <sub>4</sub>	27 mm
Juego de resortes	259044 7
Calzo	259031 38
Tornillo de palanca articulada	259018 13
Tamaño de placa	19 mm
Longitud total L	170 mm
Juego de espigas elásticas	259047 5
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	39 mm
Código ISO Soporte	PSBNR/L 3232P19
Tamaño del mango	32 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 4 mm	674242 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500