

HOLEX**Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: C1225****Datos de pedido**

Número de pedido	540800 C1225
GTIN	4045197156099
Clase de artículo	52D

Descripción**Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas. **Forma esferocilíndrica (WRC).**

Aplicación:

Adecuadas para las aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Descripción de la forma	Esferocilíndrica (WRC)
Longitud total	65 mm
Ø del cabezal	12 mm
Forma	C1225
Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	Z3
Tipo de dentado	con rompevirutas
Grado de finura de dentado	medio
Longitud de cabeza	25 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	HSS

Tipo de producto

Fresa con mango