



## Disco de corte Basic\* EXTRA DELGADO, Ø de muela: 115mm



### Datos de pedido

Número de pedido	563650 115
GTIN	9003172409689
Clase de artículo	53T

### Descripción

#### Ejecución:

Muelas de tronzar universales para el tronzado ocasional de perfiles, tubos, etc.

#### Especificación:

**A60BF.**

### Descripción técnica

Anchura del disco de corte	1 mm
Descripción de la forma	recto
Ø de perforación	22,23 mm
Velocidad de giro máxima	13300 min <sup>-1</sup>
Especificación	A60BF
Ø de muela	115 mm
Para grosor de material	3 mm
Símbolo de medio abrasivo	A

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		