

Garant**Fresa con mango Z9 – muy grueso (NE / AL), MD, Tipo: D1614****Datos de pedido**

Número de pedido	540709 D1614
GTIN	4045197679819
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma D bola** (KUD).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Bola

Ø del cabezal: 16 mm

Longitud de cabeza: 14 mm

Longitud total: 54 mm

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

Dentado abreviatura	Z9
Forma	D1614
Grado de finura de dentado	muy grueso (NE / AL)
Descripción de la forma	Bola
Ø del cabezal	16 mm

Longitud total	54 mm
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	14 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		