

**Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: M0618****Datos de pedido**

Número de pedido	540800 M0618
GTIN	4045197156198
Clase de artículo	52D

**Descripción****Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas. **Forma cono en punta** (SKM).

**Aplicación:**

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

**Descripción técnica**

Ø del cabezal	6 mm
Descripción de la forma	Cono de punta
Longitud total	58 mm
Forma	M0618
Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	Z3
Tipo de dentado	con rompevirutas
Grado de finura de dentado	medio
Longitud de cabeza	18 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	HSS

Tipo de producto

Fresa con mango