

Garant**Fresa con mango Z9 – muy grueso (NE / AL), MD, Tipo: F0618****Datos de pedido**

Número de pedido	540709 F0618
GTIN	4045197522528
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma F arco en redonda** (RBF).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Arco en redonda

Ø del cabezal: 6 mm

Longitud de cabeza: 18 mm

Longitud total: 50 mm

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

Grado de finura de dentado	muy grueso (NE / AL)
Forma	F0618
Dentado abreviatura	Z9
Longitud total	50 mm
Ø del cabezal	6 mm

Descripción de la forma	Arco en redonda
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	18 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		