



Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: D1009



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 540800 D1009 |
| GTIN | 4045197156129 |
| Clase de artículo | 52D |

Descripción

Ejecución:

Ø vástago 6 mm.

Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas. **Forma bola** (KUD).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|------------------|
| Ø del cabezal | 10 mm |
| Forma | D1009 |
| Descripción de la forma | Bola |
| Longitud total | 60 mm |
| Ø de mango | 6 mm |
| Dentado abreviatura | Z3 |
| Tipo de dentado | con rompevirutas |
| Grado de finura de dentado | medio |
| Longitud de cabeza | 9 mm |
| Serie | Dentado Z3 |
| Material de corte | HSS |

Tipo de producto

Fresa con mango