



Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: M1020



Datos de pedido

Número de pedido	540800 M1020
GTIN	4045197156204
Clase de artículo	52D

Descripción

Ejecución:

Ø vástago 6 mm.

Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas. **Forma cono en punta** (SKM).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Descripción de la forma	Cono de punta
Forma	M1020
Longitud total	60 mm
Ø del cabezal	10 mm
Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	Z3
Tipo de dentado	con rompevirutas
Grado de finura de dentado	medio
Longitud de cabeza	20 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	HSS

Tipo de producto

Fresa con mango