



## Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: AS0820



### Datos de pedido

Número de pedido	540800 AS0820
GTIN	4045197156037
Clase de artículo	52D

### Descripción

#### Ejecución:

Ø vástago 6 mm.

Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas. **Forma cilindro (ZYAS), con dentado frontal.**

#### Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

### Descripción técnica

Ø del cabezal	8 mm
Forma	AS0820
Longitud total	60 mm
Descripción de la forma	Cilindro con dentado frontal
Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	Z3
Tipo de dentado	con rompevirutas
Grado de finura de dentado	medio
Longitud de cabeza	20 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	HSS

Tipo de producto

Fresa con mango