



## Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: D1210



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 540800 D1210  |
| GTIN              | 4045197156136 |
| Clase de artículo | 52D           |

### Descripción

#### Ejecución:

Ø vástago 6 mm.

Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas. **Forma bola** (KUD).

#### Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

### Descripción técnica

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Longitud total             | 60 mm            |
| Ø del cabezal              | 12 mm            |
| Descripción de la forma    | Bola             |
| Forma                      | D1210            |
| Ø de mango                 | 6 mm             |
| Dentado abreviatura        | Z3               |
| Tipo de dentado            | con rompevirutas |
| Grado de finura de dentado | medio            |
| Longitud de cabeza         | 10 mm            |
| Serie                      | Dentado Z3       |
| Material de corte          | HSS              |

Tipo de producto

Fresa con mango