

**Disco de corte HOLEX Pro "2 in 1", Ø de muela: 115mm****Datos de pedido**

Número de pedido	563500 115
GTIN	4045197593153
Clase de artículo	52M

Descripción**Ejecución:**

Disco de corte universal para acero e INOX.

Fácil de cortar y estable.

Aplicación:

Para tronzar en lijadoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte V_c máxima de 80 m/s.

Especificación:

A30Q-BF.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.

Descripción técnica

Forma	42
Anchura del disco de corte	2 mm
Descripción de la forma	acodada
Velocidad de giro máxima	13300 min ⁻¹

Ø de perforación	22,23 mm
Especificación	A30Q-BF
Ø de muela	115 mm
Para grosor de material	6 - 10 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadora angular
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		