



Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: AS1625



Datos de pedido

Número de pedido	540800 AS1625
GTIN	4045197156051
Clase de artículo	52D

Descripción

Ejecución:

Ø vástago 6 mm.

Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas. **Forma cilindro (ZYAS), con dentado frontal.**

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Longitud total	65 mm
Descripción de la forma	Cilindro con dentado frontal
Ø del cabezal	16 mm
Forma	AS1625
Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	Z3
Tipo de dentado	con rompevirutas
Grado de finura de dentado	medio
Longitud de cabeza	25 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	HSS

Tipo de producto

Fresa con mango