



Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: D1614



Datos de pedido

Número de pedido	540800 D1614
GTIN	4045197156143
Clase de artículo	52D

Descripción

Ejecución:

Ø vástago 6 mm.

Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas. **Forma bola** (KUD).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Longitud total	60 mm
Forma	D1614
Descripción de la forma	Bola
Ø del cabezal	16 mm
Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	Z3
Tipo de dentado	con rompevirutas
Grado de finura de dentado	medio
Longitud de cabeza	14 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	HSS

Tipo de producto

Fresa con mango