

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de mango / placa:  
20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251708 20/16
GTIN	4045197866981
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Calzo	259031 39
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	41 mm
Longitud total L	125 mm
Tamaño del mango	20 mm
Tornillo para calzo	259025 3
Tornillo para brida de sujeción	259021 1
Código ISO Soporte	MVPNR/L 2020K16
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Tamaño de placa	16 mm
Brida de sujeción	259038 2
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste $\kappa$	117,5 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Calzo Tipo 39	259031 39
Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Tornillo para brida de sujeción Tipo 1	259021 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500