

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa: 20/16mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	251709 20/16
GTIN	4045197867117
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud total L	125 mm
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	41 mm
Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Brida de sujeción	259038 2
Calzo	259031 39
Tornillo para calzo	259025 3
Código ISO Soporte	MVPNR/L 2020K16
Tornillo para brida de sujeción	259021 1
Tamaño de placa	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	117,5 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Calzo Tipo 39	259031 39
Tornillo para brida de sujeción Tipo 1	259021 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500