

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa: 25/16mm



Datos de pedido

Número de pedido	251709 25/16
GTIN	4045197867124
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	41 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Código ISO Soporte	MVPNR/L 2525M16
Calzo	259031 39
Longitud total L	150 mm
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Tamaño de placa	16 mm
Brida de sujeción	259038 2
Tornillo para brida de sujeción	259021 1
Tornillo para calzo	259025 3
Tamaño del mango	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	117,5 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para brida de sujeción Tipo 1	259021 1
Calzo Tipo 39	259031 39
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500