

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa: 32/16mm



Datos de pedido

Número de pedido	251709 32/16
GTIN	4045197867131
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Tornillo para brida de sujeción	259021 1
Tornillo para calzo	259025 3
Brida de sujeción	259038 2
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Código ISO Soporte	MVPCR/L 3232P16
Tamaño del mango	32 mm
Calzo	259031 39
Anchura de función L ₄	40 mm
Tamaño de placa	16 mm
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	117,5 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para brida de sujeción Tipo 1	259021 1
Calzo Tipo 39	259031 39
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500