

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 25/16mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	251720 25/16
GTIN	4045197867148
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Brida de sujeción	259038 4
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	17 mm
Longitud total L	200 mm
Tornillo para brida	259021 4
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	32 mm
Código ISO Soporte	A25R MVPNR/L 16
Ángulo de ajuste κ	117,5 grados
Tornillo para calzo	259025 3
Tamaño de placa	16 mm
Calzo	259031 39
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	24 mm
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Calzo Tipo 39	259031 39
Brida de sujeción Tipo 4	259038 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para brida de sujeción Tipo 4	259021 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500