

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 32/16mm**

Datos de pedido

Número de pedido	251720 32/16
GTIN	4045197867155
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Tornillo para calzo	259025 3
Ángulo de ajuste κ	117,5 grados
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	40 mm
Código ISO Soporte	A32S MVPNR/L 16
Tamaño de placa	16 mm
Desplazamiento central L_3	22 mm
Calzo	259031 39
Tornillo para brida	259021 4
Longitud de sujeción L_2	31 mm
Longitud total L	250 mm
Brida de sujeción	259038 2
Ø de mango D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Calzo Tipo 39	259031 39
Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Tornillo para brida de sujeción Tipo 4	259021 4
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500