

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 40/16mm**

Datos de pedido

Número de pedido	251720 40/16
GTIN	4045197867162
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	117,5 grados
Calzo	259031 39
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	50 mm
Tornillo para brida	259021 1
Brida de sujeción	259038 2
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción L_2	38,5 mm
Código ISO Soporte	A40T MVPNR/L 16
Desplazamiento central L_3	27 mm
Tamaño de placa	16 mm
Tornillo para calzo	259025 3
Ø de mango D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Calzo Tipo 39	259031 39
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Tornillo para brida de sujeción Tipo 1	259021 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500