

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
25/16mm**



Datos de pedido

Número de pedido	251721 25/16
GTIN	4045197867179
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	17 mm
Longitud de sujeción L ₂	24 mm
Tamaño de placa	16 mm
Ángulo de ajuste κ	117,5 grados
Ø perforación previa mínima D _{min.}	32 mm
Brida de sujeción	259038 4
Código ISO Soporte	A25R MVPNR/L 16
Tornillo para brida	259021 4
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Longitud total L	200 mm
Calzo	259031 39
Tornillo para calzo	259025 3
Ø de mango D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Brida de sujeción Tipo 4	259038 4
Tornillo para brida de sujeción Tipo 4	259021 4
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Calzo Tipo 39	259031 39
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500