

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
32/16mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251721 32/16
GTIN	4045197867186
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	117,5 grados
Calzo	259031 39
Longitud de sujeción L_2	31 mm
Tornillo para brida	259021 4
Brida de sujeción	259038 2
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	40 mm
Desplazamiento central L_3	22 mm
Tornillo para calzo	259025 3
Código ISO Soporte	A32S MVPNR/L 16
Tamaño de placa	16 mm
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Longitud total L	250 mm
Ø de mango D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Calzo Tipo 39	259031 39
Tornillo para brida de sujeción Tipo 4	259021 4
Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500