



Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: C0616



Datos de pedido

Número de pedido	540800 C0616
GTIN	4045197156068
Clase de artículo	52D

Descripción

Ejecución:

Ø vástago 6 mm.

Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas. **Forma esferocilíndrica (WRC).**

Aplicación:

Adecuadas para las aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Longitud total	60 mm
Descripción de la forma	Esferocilíndrica (WRC)
Forma	C0616
Ø del cabezal	6 mm
Ø de mango	6 mm
Dentado abreviatura	Z3
Tipo de dentado	con rompevirutas
Grado de finura de dentado	medio
Longitud de cabeza	20 mm
Serie	Dentado Z3
Material de corte	HSS

Tipo de producto

Fresa con mango