



Pie de soporte, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	442140 3
GTIN	4045197861658
Clase de artículo	42D

Descripción

Ejecución:

Pies de imán permanente con base prismática e interruptor giratorio. La fuerza magnética actúa a través de la base prismática plana, así como a través del lado posterior plano del pie. Se adhiere en todas las superficies planas y cilíndricas. Potentes imanes de percusión con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.

Idóneo para:

Brazos articulados n.º 442110 y 442114.

Descripción técnica

Rosca de conexión	M10
Altura	55 mm
Orientación rosca de conexión	lateral
Ejecución	Imán de conmutación
Longitud	117 mm
Fuerza de retención	1300 N

Anchura	50 mm
Tipo de producto	Pie magnético

Accesorios

Asiento para soporte de medición Tipo CA	442100 CA
Asiento para soporte de medición Tipo 2SM	442100 2SM
Asiento para soporte de medición Tipo K1	442100 K1
Asiento para soporte de medición Tipo QR	442100 QR
Asiento para soporte de medición Tipo H	442100 H
Asiento para soporte de medición Tipo 2SM	442104 2SM
Asiento para soporte de medición Tipo K2	442100 K2
Interruptor para pie magnético Tipo M	440762 M