

Garant**Broca de MDI Aramida, Sin revestimiento, Ø DC h6: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	121230 6
GTIN	4045197472014
Clase de artículo	11Y

Descripción**Ejecución:**

Geometría especial para el taladro seguro de plásticos de aramida (poliamidas) y fibras de aramida, así como termoplásticos y duroplásticos.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descripción técnica

Tolerancia de mango	h6
Número de filos Z	2
Longitud de la ranura de viruta L_c	28 mm
Ø nominal D_c	6 mm
Avance f en AFK	0,07 mm/rev,
Tolerancia Ø nominal	h6
Ø de mango D_s	6 mm
Longitud total L	66 mm
Norma	Norma de fábrica
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	19 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Ejecución	4×D

Mango	Mango cilíndrico con h6
Empleo de taladro	para aramida
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
PE-HD	adecuado con restricciones	140 m/min	N
PA 66	adecuado con restricciones	130 m/min	N
PEEK	adecuado con restricciones	120 m/min	N
PF 31	adecuado con restricciones	100 m/min	N
AFK aramida	adecuado	110 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	120 m/min	N
seco	adecuado		
Aire	adecuado		