

Calibre de herradura, a – zc, Ø nominal: 24mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 484222 24 |
| GTIN | 2050001062871 |
| Clase de artículo | 48B |

Descripción

Ejecución:

Calibre de herradura de dos lados de acero de primera calidad para calibres, templado, destensado, rectificado y lapeado de precisión. Lado pasa con **sobremedida por desgaste** según DIN 7163.

Para **campos de tolerancia ISO a-zc** en los **grados de tolerancia básica 6-13**.

Aplicación:

Para la comprobación de ejes para ajustar la holgura, el paso o la sobremedida.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Nota:

Definir la clase de tolerancia deseada. En el pedido, indicar **el campo de tolerancia (a-zc)** y el nivel de tolerancia de base (6-13), p. ej., n.º 484222 tam. **10f9**. Calibres para el grado de tolerancia básica 5 y tolerancias más finas posibles a petición.

Descripción técnica

| | |
|-----------------|-------------------|
| Tipo de calibre | Calibre Pasa |
| Tipo de calibre | Calibre No pasa |
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 |
| Norma | DIN 7163 |

| | |
|---------------------|----|
| Campo de tolerancia | a |
| Campo de tolerancia | b |
| Campo de tolerancia | c |
| Campo de tolerancia | cd |
| Campo de tolerancia | d |
| Campo de tolerancia | e |
| Campo de tolerancia | ef |
| Campo de tolerancia | f |
| Campo de tolerancia | fg |
| Campo de tolerancia | g |
| Campo de tolerancia | h |
| Campo de tolerancia | j |
| Campo de tolerancia | js |
| Campo de tolerancia | k |
| Campo de tolerancia | m |
| Campo de tolerancia | n |
| Campo de tolerancia | p |
| Campo de tolerancia | r |
| Campo de tolerancia | s |
| Campo de tolerancia | t |
| Campo de tolerancia | u |
| Campo de tolerancia | v |
| Campo de tolerancia | x |
| Campo de tolerancia | y |
| Campo de tolerancia | z |
| Campo de tolerancia | za |
| Campo de tolerancia | zb |
| Campo de tolerancia | zc |
| Calidad | 12 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Calidad | 8 |
| Calidad | 11 |
| Calidad | 10 |
| Calidad | 6 |
| Calidad | 9 |
| Calidad | 7 |
| Calidad | 13 |
| medida nominal | 24 mm |
| Material | Acero calibre |
| Atributo del nombre de producto | a – zc |
| Calibración | L8 |
| Tipo de producto | Calibre de herradura |

Servicios

| | |
|--|--------------|
| Calibración DAkkSCalibre de herradura Medida nominal máxima 5-100 mm | 028710 5-100 |
| CalibraciónCalibre de herradura Medida nominal máxima 50 mm | 028700 50 |