

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
25/16mm**



Datos de pedido

Número de pedido	251725 25/16
GTIN	4045197868220
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A25R MVUNR/L 16
Brida de sujeción	259038 4
Longitud total L	200 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Tornillo para calzo	259025 3
Tamaño de placa	16 mm
Calzo	259031 39
Ø perforación previa mínima D_{\min}	32 mm
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Longitud de sujeción L_2	24 mm
Desplazamiento central L_3	17 mm
Tornillo para brida	259021 4
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3xD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Calzo Tipo 39	259031 39
Brida de sujeción Tipo 4	259038 4
Tornillo para brida de sujeción Tipo 4	259021 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500