

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
32/16mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251725 32/16
GTIN	4045197868237
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	250 mm
Calzo	259031 39
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Código ISO Soporte	A32S MVUNR/L 16
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Desplazamiento central L ₃	22 mm
Brida de sujeción	259038 4
Tornillo para calzo	259025 3
Tornillo para brida	259021 4
Longitud de sujeción L ₂	31 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	40 mm
Tamaño de placa	16 mm
Ø de mango D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Tornillo para brida de sujeción Tipo 4	259021 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Calzo Tipo 39	259031 39
Brida de sujeción Tipo 4	259038 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500