

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
40/16mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251725 40/16
GTIN	4045197868244
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo para calzo	259025 3
Longitud total L	300 mm
Tornillo para brida	259021 1
Desplazamiento central L ₃	27 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	50 mm
Tamaño de placa	16 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Longitud de sujeción L ₂	38,5 mm
Brida de sujeción	259038 4
Calzo	259031 39
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Código ISO Soporte	A40T MVUNR/L 16
Ø de mango D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Calzo Tipo 39	259031 39
Brida de sujeción Tipo 4	259038 4
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para brida de sujeción Tipo 1	259021 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500