

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
40/22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251416 40/22
GTIN	4045197868305
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Calzo	259031 10
Juego de resortes	259044 2
Palanca articulada	259015 2
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Tamaño de placa	22 mm
Plaquita de corte adecuada	TN.. 2204..
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	50 mm
Longitud total L	300 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Longitud de sujeción L_2	38,5 mm
Desplazamiento central L_3	27 mm
Código ISO Soporte	A40T PTFNR/L 22
Juego de espigas elásticas	259047 2
Ø de mango D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Calzo Tipo 10	259031 10
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500