

**Muela abrasiva (A), Ø 25,4 mm, Tamaño de grano: 80****Datos de pedido**

Número de pedido	553925 80
GTIN	4045197331038
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Unión óptima de plato lijador y muela abrasiva gracias al sistema de sujeción rápida (rosca interior). Cambio de hoja fácil y rápido de forma manual, incluso después de una aplicación dura.

Corindón normal (A) para uso universal.

Asiento centrado de la hoja abrasiva, logrando un giro sin vibraciones.

Aplicación:

Para el lijado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes en la fabricación de herramientas, formas, moldes, máquinas, aparatos y contenedores. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Otras dimensiones y granulados suministrables a petición.

Descripción técnica

Tamaño de grano	80
Ø de muela	25,4 mm
Medio abrasivo	Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	Ø 25,4 mm
Velocidad de giro máxima	30000 min ⁻¹

Tipo de producto

Muela abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 25M mm

553920 25M