

Garant**Cono de expansión hidráulica delgado, BT 30 A = 85, de sujeción D1: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303446 4
GTIN	4045197868565
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).
- Propiedades de amortiguación ideales.
- Posibilidad de regulación longitudinal axial.
- Mangos repasados en el torno fuertemente.

Aplicación:

- Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
- Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.
- Para taladrar, escariar y fresar.
- Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Suministro:

Incluida llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, conos reductores n.º302135 – 302187.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	85 mm
Ø de sujeción D ₁	4 mm
Ø exterior D	40 mm
Ø D ₃	16,7 mm
Ø D ₂	12 mm

L ₂	45 mm
Adaptador	BT 30 A = 85
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

Accesorios

Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308760 30
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308765 30
Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308785 30