

Garant**Cono de expansión hidráulica delgado, SK 40 A = 200, Ø de sujeción D1: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302096 12
GTIN	4045197868695
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- **Forma constructiva extrafina (contorno de 3°)**
- **Estructura superficial ennoblecida.**
- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Posibilidad de regulación longitudinal axial.**
- **Mangos repasados en el torno fuertemente.**
- **Posibilidad de utilizar conos reductores.**

Aplicación:

Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas. **Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.** Para taladrar, escariar y fresar. Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.

Suministro:

Incluye llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, Llave de apriete de AB n.º 308820– 308835, casquillos reductores n.º 302135– 302187.

Descripción técnica

Ø D ₂	22 mm
Longitud de voladizo medida A	200 mm
Ø exterior D	49,5 mm

Ø de sujeción D ₁	12 mm
Ø D ₃	43 mm
L ₂	163 mm
Adaptador	SK 40 A = 200
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/302096-12>