

Garant**Portabrocas corto Forma A, HSK-A 63, Gama de sujeción: 0,3-10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	307682 0,3-10
GTIN	4045197868800
Clase de artículo	31B

Descripción**Ejecución:**

- Para giro a derecha y a izquierda.
- Con RFID/perforación Balluffchip.

Con refrigeración interior hasta máx. 50 bares.

Precisión de concentricidad $\leq 20 \mu\text{m}$. Precisión de concentricidad $\leq 20 \mu\text{m}$.

Suministro:

Incluida llave de apriete con mango transversal.

Partes opcionales:

Llave de vaso n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.

Descripción técnica

Llave de apriete de recambio n.º 627425	SW 4
Longitud de voladizo medida A	96,5 mm
Gama de sujeción	0,3 - 10,2 mm
Tipo de construcción	delgado
Ø exterior D	38 mm
Adaptador	HSK-A 63
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893-1

Norma asiento	DIN 69882-7
Forma	A
Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 20 µm
Tipo de producto	Portabrocas corto

Accesorios

Destornillador de 6 caras, con mango transversal Hexágono 4 mm	627481 4
---	----------