

Garant**Portabrocas corto, PSC 40, Gama de sujeción: 0,3-10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	308587 0,3-10
GTIN	4045197868817
Clase de artículo	31B

Descripción**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**
- **Para giro a derecha y a izquierda.**
- **Por chorro de arena.**

Forro delgado máx. para los \varnothing 0,3 – 10,2 mm más habituales.

Suministro:

Incluida **llave de apriete.**

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309885; llave de vaso n.º 309893.

Descripción técnica

\varnothing exterior D	36 mm
Longitud de voladizo medida A	74 mm
Gama de sujeción	0,3 - 10,2 mm
Llave de apriete de recambio n.º 627425	SW 4
Adaptador	PSC 40
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 18 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Par de apriete máximo $M_{d \text{ máx.}}$	$\leq 14 \text{ Nm}$
Tipo de producto	Portabrocas corto

Accesorios

Destornillador de 6 caras, con mango transversal Hexágono 4 mm	627481 4
---	----------