

**Garant**
**Cono de expansión hidráulica delgado, BT 40 A = 200, de sujeción D1: 6 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	303468 6
GTIN	4045197868923
Clase de artículo	31A

**Descripción**
**Ejecución:**

- Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).
- Propiedades de amortiguación ideales.
- Posibilidad de regulación longitudinal axial.
- Mangos repasados en el torno fuertemente.

**Aplicación:**

- Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
- Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.
- Para taladrar, escariar y fresar.
- Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

**Suministro:**

Incluida llave hexagonal con mango transversal.

**Partes opcionales:**

Pernos de apriete (AB) n.º 308760 – 308806. Casquillos reductores n.º 302135 – 302180.

Ø D<sub>2</sub>: 16 mm

Ø D<sub>3</sub>: 37,9 mm

Ø exterior D: 49,5 mm

L<sub>2</sub>: 152,5 mm

**Descripción técnica**

Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Ø exterior D	49,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	37,9 mm

L <sub>2</sub>	152,5 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	6 mm
Adaptador	BT 40 A = 200
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

## Accesorios

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Perno de apriete Hurco 90° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308805 40
Perno de apriete Hurco 60° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308804 40
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK	308820 40
Perno de apriete Hurco 60° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308803 40
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK	308830 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
	308785 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

Perno de apriete Hurco 45° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308801 40

Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308810 40

Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308812 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308806 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308760 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308780 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308795 40