

**Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura, Ø exterior: 75Mmm****Datos de pedido**

Número de pedido	553920 75M
GTIN	4045197526267
Clase de artículo	52E

**Descripción****Ejecución:**

Unión óptima de plato lijador y muela abrasiva gracias al sistema de sujeción rápida (rosca interior). Cambio de hoja fácil y rápido de forma manual, incluso después de una aplicación dura. Plato lijador de goma, **Ø de mango 6 mm**. Para el alojamiento de muelas abrasivas con **sistema de sujeción rápida cierre metálico**.

**Aplicación:**

**Para el lijado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes** en la fabricación de herramientas, formas, moldes, máquinas, aparatos y contenedores.

**Descripción técnica**

Velocidad de giro máxima	20000 min <sup>-1</sup>
Grado dureza	medio dura
Ø exterior	75 mm
Ø de mango	6 mm
Tipo de producto	Plato de apoyo

