


**3M Roloc™****Muela abrasiva 237AA, Ø 50,8 mm, Tamaño de grano: 180**

## Datos de pedido

Número de pedido	554008 180
GTIN	2050001743039
Clase de artículo	53M

## Descripción

### Ejecución:

El **sistema de cambio rápido** con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.

237AA Trizact™ con superficie piramidal de estructura fina de mínimas partículas minerales de óxido de aluminio.

### Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Especial para el **refinamiento de superficies** de materiales duros difíciles de mecanizar, como **INOX, titanio, aceros altamente aleados**, etc. **Acabado reproducible, más constante, y duración más larga** que las muelas abrasivas de granulación comparable.

### Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 y ss.

## Descripción técnica

Denominación granulométrica 3M	A100
--------------------------------	------

Código de colores	azul
Tamaño de grano	180
Ø de muela	50,8 mm
Medio abrasivo	Partículas minerales de óxido de aluminio (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	Ø 50,8 mm
Quality Dress	237AA Trizact™
Velocidad de giro máxima	25000 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Muela abrasiva

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
seco	adecuado		

### Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm dura Ø exterior 50 mm	554089 50
Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 50 mm	554090 50

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior 50 mm

554091 50

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio Ø exterior 50 mm

554092 50

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 50 mm

554093 50