


3M Roloc™**Muela abrasiva 237AA, Ø 76,2 mm, Tamaño de grano: 600**

Datos de pedido

Número de pedido	554009 600
GTIN	2050001743725
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

El **sistema de cambio rápido** con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.

237AA Trizact™ con superficie piramidal de estructura fina de mínimas partículas minerales de óxido de aluminio.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Especial para el **refinamiento de superficies** de materiales duros difíciles de mecanizar, como **INOX, titanio, aceros altamente aleados**, etc. **Acabado reproducible, más constante, y duración más larga** que las muelas abrasivas de granulación comparable.

Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 y ss.

Descripción técnica

Código de colores	marrón
-------------------	--------

Tamaño de grano	600
Denominación granulométrica 3M	A30
Ø de muela	50,8 mm
Medio abrasivo	Partículas minerales de óxido de aluminio (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	Ø 76,2 mm
Quality Dress	237AA Trizact™
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Tipo de producto	Muela abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato lijador de goma con asiento M14duro Ø exterior 75 mm	554088 75
Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 75 mm	554090 75

Plato lijador de goma con asiento M14dura Ø exterior 75 mm

554094 75

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mmdura Ø exterior 75 mm

554089 75

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mmmedio dura Ø exterior 75 mm

554093 75

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mmblando Ø exterior 75 mm

554091 75

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mmmedio Ø exterior 75 mm

554092 75