

**3M Roloc™****Muela abrasiva 777F, Ø 50,8 mm, Tamaño de grano: 60**

## Datos de pedido

Número de pedido	554025 60
GTIN	511447643342
Clase de artículo	53M

## Descripción

### Ejecución:

El **sistema de cambio rápido** con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar "en un solo giro" de la mano con el menor tiempo posible.

**Rendimiento de eliminación y durabilidad elevados** con grano de cerámica autoafilable (CER).

### Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes.

Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

### Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 ss.

## Descripción técnica

Tamaño de grano	60
Código de colores	naranja
Ø de muela	50,8 mm
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)

Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Atributo del nombre de producto	Ø 50,8 mm
Quality Dress	777F
adecuado para sistema de cambio rápido	Roloc™
Velocidad de giro máxima	25000 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Muela abrasiva

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
seco	adecuado		

## Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm dura Ø exterior 50 mm	554089 50
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 50 mm	554093 50
Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 50 mm	554090 50
	554092 50

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio Ø exterior  
50 mm

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior  
50 mm

554091 50