



## Garra de sujeción Ultra, angular, Tipo: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	370034 1
GTIN	4046368339501
Clase de artículo	37M

### Descripción

#### Ejecución:

- El contorno de la garra genera una ligera tracción hacia abajo.
- Un altura de sujeción más baja ahorra material.
- Mayores valores de corte debido a una sujeción de unión positiva.

#### Aplicación:

Como tope en dispositivos en combinación con las abrazaderas Pitbull n.º 370025; 370030 o las pinzas de sujeción excéntricas n.º 370001; 370005; 370008.

Ideal para sujeción múltiple.

#### Suministro:

1 garra de sujeción incluido tornillo.

### Descripción técnica

Anchura B	12,7 mm
Longitud L	19,05 mm
Altura de apriete recomendada	1,5 - 1,9 mm
Ø D <sub>1</sub>	para M5
Altura H	6,35 mm
Tornillo según norma	M5×12

Norma	DIN 7984
Tipo de producto	Garras de sujeción