




Garra de sujeción Ultra, angular, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	370034 3
GTIN	4046368339006
Clase de artículo	37M

Descripción

Ejecución:

- El contorno de la garra genera una ligera tracción hacia abajo.
- Un altura de sujeción más baja ahorra material.
- Mayores valores de corte debido a una sujeción de unión positiva.

Aplicación:

Como tope en dispositivos en combinación con las abrazaderas Pitbull n.º 370025; 370030 o las pinzas de sujeción excéntricas n.º 370001; 370005; 370008.

Ideal para sujeción múltiple.

Suministro:

1 garra de sujeción incluido tornillo.

Descripción técnica

Anchura B	25,4 mm
Altura de apriete recomendada	1,5 - 3 mm
Longitud L	19,05 mm
Altura H	7,92 mm
Ø D ₁	para M5
Tornillo según norma	M5×12
Norma	DIN 7984

Tipo de producto

Garras de sujeción