



Garra de sujeción Ultra, angular, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	370034 4
GTIN	4046368331505
Clase de artículo	37M

Descripción

Ejecución:

- El contorno de la garra genera una ligera tracción hacia abajo.
- Un altura de sujeción más baja ahorra material.
- Mayores valores de corte debido a una sujeción de unión positiva.

Aplicación:

Como tope en dispositivos en combinación con las abrazaderas Pitbull n.º 370025; 370030 o las pinzas de sujeción excéntricas n.º 370001; 370005; 370008.

Ideal para sujeción múltiple.

Suministro:

1 garra de sujeción incluido tornillo.

Descripción técnica

Altura de apriete recomendada	1,5 - 5,6 mm
Longitud L	25,4 mm
Ø D ₁	para M8
Altura H	12,7 mm
Anchura B	25,4 mm
Tornillo según norma	M8×16

Norma	DIN 912
Tipo de producto	Garras de sujeción