

Garant

Portapinzas de sujeción ER, HSK-A 63 A = 130, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 32



Datos de pedido

Número de pedido	305437 32
GTIN	4045197870056
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

Con perforación de chip RFID de Balluff.

- **Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Paso perforado (sin tornillo de ajuste).**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas de sujeción ER según DIN 6499 – forma A y B.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680 o 613300.

Descripción técnica

Gama de sujeción	2 - 20 mm
Longitud de voladizo medida A	130 mm
Ø exterior D	50 mm
Para pinzas de sujeción ER	32

Adaptador	HSK-A 63 A = 130
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-6
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm	309001 9
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	308986 8
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 9 mm	309000 9
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 18 mm	309000 18
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308981 5
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 11 mm	309432 11
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	309001 4
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 15 mm	309000 15
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 18 mm	309001 18
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 9 mm	309432 9
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 15 mm	309001 15

Tubo refrigerante HSK Para HSK 32	309880 32
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	308986 10
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 18 mm	308981 18
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 20 mm	309001 20
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 13 mm	308986 13
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 4 mm	309000 4
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	308986 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308981 6
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 14 mm	309002 14
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	309001 5
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 17 mm	308986 17
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 19 mm	309002 19
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 17 mm	309000 17
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 6 mm	309002 6
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 7 mm	309000 7
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 16 mm	308981 16
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	309001 3
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 11 mm	308981 11
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 3 mm	309002 3
Juego de pinzas portapiezas ER de 18 piezas 3-20 mm	309024
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 20 mm	309000 20
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 13 mm	309000 13

ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 12 mm	309000 12
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	309001 6
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 6 mm	309432 6
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 14 mm	309001 14
Juego de pinzas portapiezas ER de 18 piezas 3-20 mm	309280
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 12 mm	308981 12
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 13 mm	308981 13
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	308981 9
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm	308986 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 20 mm	308981 20
Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 32	309680 32
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 8 mm	309002 8
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 4,5 mm	309432 4,5
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 5 mm	309002 5
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	308986 7
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 6 mm	309000 6
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 19 mm	308986 19
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 15 mm	309002 15
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	309001 7
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 8 mm	309432 8
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 11 mm	309002 11

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 15 mm	308981 15
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	309001 8
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 4 mm	309002 4
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 14 mm	309000 14
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 16 mm	308986 16
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 12 mm	309432 12
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 13 mm	309001 13
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 11 mm	309001 11
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	308986 4
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 12 mm	309001 12
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 16 mm	309001 16
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308981 7
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 19 mm	309001 19
Juego de pinzas portapiezas ER de 18 piezas 3-20 mmcon obturación y boquillas pulverizadoras	309285
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	308986 3
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 19 mm	309000 19
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 14 mm	308981 14
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 3 mm	309000 3
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 10 mm	309000 10
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 9 mm	309002 9
	309001 10

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm

Juego de pinzas portapiezas ER de 8 piezas, 4-16, 20 mmcon obturación

309026

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 12 mm

308986 12

Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 7 mm

309002 7

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 18 mm

308986 18

ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 8 mm

309000 8

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 14 mm

308986 14

Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 16 mm

309002 16

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 11 mm

308986 11

Tuerca de apriete ERHigh Speed Para ER 32

309610 32

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 17 mm

309001 17

Llave de apriete HiRunER para llave dinamométrica Tipo 32

309749 32

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 15 mm

308986 15

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 7 mm

309432 7

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm

308981 10

Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 18 mm

309002 18

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm

308986 5

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 20 mm

308986 20

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 17 mm

308981 17

309432 10

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 10 mm

ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 5 mm	309000 5
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 13 mm	309002 13
Juego de pinzas portapiezas ER de 18 piezas 3-20 mm con obturación	309284
Llave de vaso para tubo refrigerante HSK Para HSK 32	309890 32
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 20 mm	309002 20
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 10 mm	309002 10
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 19 mm	308981 19
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm	308981 3
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 16 mm	309000 16
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 17 mm	309002 17
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 11 mm	309000 11
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 12 mm	309002 12
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308981 8
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	308981 4