

**Garant**

**Portapinzas de sujeción ER, HSK-A 100 A = 130, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 32**


**Datos de pedido**

Número de pedido	305488 32
GTIN	4045197870094
Clase de artículo	31A

**Descripción**
**Ejecución:**

Con perforación de chip RFID de Balluff.

- **Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Paso perforado (sin tornillo de ajuste).**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas de sujeción ER según DIN 6499 – forma A y B.

**Suministro:**

Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

**Partes opcionales:**

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680 o 613300.

**Descripción técnica**

Ø exterior D	50 mm
Longitud de voladizo medida A	130 mm
Para pinzas de sujeción ER	32
Gama de sujeción	2 - 20 mm

Adaptador	HSK-A 100 A = 130
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-6
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

## Accesorios

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 3 mm	308981 3
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 12 mm	309001 12
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 20 mm	309001 20
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	308986 5
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 18 mm	308981 18
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 16 mm	309002 16
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 12 mm	309002 12
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 10 mm	309432 10
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm	309001 3
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 7 mm	309000 7
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 14 mm	309000 14

ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 12 mm	309000 12
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	309001 8
Juego de pinzas portapiezas ER de 18 piezas 3-20 mm	309024
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 12 mm	308986 12
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308981 6
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 13 mm	309000 13
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 6 mm	309432 6
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 16 mm	308986 16
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 13 mm	308981 13
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 11 mm	309002 11
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 4,5 mm	309432 4,5
Tubo refrigerante HSK Para HSK 32	309880 32
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 17 mm	308981 17
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 7 mm	309002 7
Llave de apriete HiRunER para llave dinamométrica Tipo 32	309749 32
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 4 mm	309000 4
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 18 mm	309000 18
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 17 mm	309000 17
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 12 mm	309432 12
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 19 mm	309002 19
Juego de pinzas portapiezas ER de 18 piezas 3-20 mm	309280
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 19 mm	309001 19
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 19 mm	309000 19

Juego de pinzas portapiezas ER de 18 piezas 3-20 mm con obturación y boquillas pulverizadoras	309285
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	309001 10
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 14 mm	308986 14
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 6 mm	309000 6
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 9 mm	309432 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm	308981 10
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 14 mm	309001 14
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	308986 8
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 20 mm	308981 20
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308981 7
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 8 mm	309000 8
Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 17 mm	309002 17
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 19 mm	308981 19
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 14 mm	308981 14
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 16 mm	309000 16
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	308986 10
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 5 mm	309000 5
Pinzas portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm	309001 9
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 11 mm	309000 11
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 20 mm	309000 20
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	308986 7
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 9 mm	309000 9
	309001 16

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 16 mm

Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 5 mm

309002 5

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm

309001 4

Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 3 mm

309002 3

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 17 mm

308986 17

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 13 mm

309001 13

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 15 mm

308981 15

Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 6 mm

309002 6

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm

308981 8

Tuerca de apriete ERHigh Speed Para ER 32

309610 32

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 3 mm

308986 3

ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 15 mm

309000 15

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 11 mm

308981 11

Juego de pinzas portapiezas ER de 18 piezas 3-20 mmcon obturación

309284

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 7 mm

309432 7

Juego de pinzas portapiezas ER de 8 piezas, 4-16, 20 mmcon obturación

309026

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 16 mm

308981 16

Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 18 mm

308986 18

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 8 mm

309432 8

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 11 mm

309432 11

Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm	309001 7
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	308981 4
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 13 mm	309002 13
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 4 mm	308986 4
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 18 mm	309001 18
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	308981 9
Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 32	309680 32
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	309001 6
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 17 mm	309001 17
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 14 mm	309002 14
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 15 mm	309001 15
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm	308986 9
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 18 mm	309002 18
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 3 mm	309000 3
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 15 mm	308986 15
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 20 mm	308986 20
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 12 mm	308981 12
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 4 mm	309002 4
Llave de vaso para tubo refrigerante HSK Para HSK 32	309890 32
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 19 mm	308986 19

Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 10 mm	309002 10
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	308986 6
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 13 mm	308986 13
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 20 mm	309002 20
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 15 mm	309002 15
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 8 mm	309002 8
ER Pinza portapiezas Ø de sujeción nominal d 10 mm	309000 10
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 11 mm	309001 11
Pinza portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 11 mm	308986 11
Pinzas portapiezas ERcon obturación Ø de sujeción nominal d 5 mm	309001 5
Pinza portapiezas ERcon obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 9 mm	309002 9
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308981 5