

**Garant****Fresa con mango pequeña Z5 – fino, MD, Tipo: AS0210****Datos de pedido**

Número de pedido	546800 AS0210
GTIN	4045197156471
Clase de artículo	51D

**Descripción****Ejecución:**

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Fresas con mango pequeñas de MD con Ø de vástago 3 mm. **Forma cilindro (ZYAS), con dentado frontal.**

**Aplicación:**

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

**Descripción técnica**

Grado de finura de dentado	fino
Dentado abreviatura	Z5
Longitud total	40 mm
Forma	AS0210
Descripción de la forma	Cilindro con dentado frontal
Ø del cabezal	2 mm
Ø de mango	3 mm
Longitud de cabeza	10 mm
Serie	Dentado Z5

Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		