



### Cono de sujeción plano, PSC 63 A = 130, de sujeción D1: 16mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	308508 16
GTIN	4045197870469
Clase de artículo	31C

#### Descripción

##### Ejecución:

- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
- Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

##### Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

##### Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309885. Llave de vaso n.º 309893.

##### Nota:

Reducción adecuada de PSC 63 a PSC 40 o PSC 50 n.º 318892.

Conos reductores adecuados de SK 40 o HSK 63 a PSC32, PSC 40 o PSC 50 a petición.

Conos reductores adecuados de SK 50 o HSK 100 a PSC 63 o PSC 80 a petición.

Prolongaciones adecuadas en el n.º 318894, n.º 318895 y n.º 318896.

#### Descripción técnica

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	16 mm
Ø exterior D	48 mm
Longitud de voladizo medida A	130 mm
Adaptador	PSC 63 A = 130
Norma asiento	ISO 26623-1

## Hoja de datos

Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/308508-16>