

**Garant**
**Cono de contracción térmica, PSC 80 corto, de sujeción D1: 16mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	308575 16
GTIN	4045197870599
Clase de artículo	31C

**Descripción**
**Ejecución:**

- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
- Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.

**Partes opcionales:**

Prolongación para cono de contracción térmica n.º 302410 – 302417. Aparatos de contracción n.º 354210 – 354450.

Tubo refrigerante n.º 309885; llave de vaso n.º 309893 y juego de tornillos de compensación n.º 309906 tam. 180.

**Descripción técnica**

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Ø exterior D	34 mm
Longitud de voladizo medida A	85 mm
Adaptador	PSC 80 corto
Norma asiento	ISO 26623-1

Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

## Accesorios

Disco para bobinaSU1 Para Ø de sujeción 12-20 mm	354240 12-20
Unidad de refrigeración Tipo CU1	354215 CU1
Armario inferior	354290
Adaptador de refrigeración largo4,5° Para Ø de sujeción 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Adaptador de refrigeración corto4,5° Para Ø de sujeción 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Aparato de contracción Tipo SU1	354210 SU1