

Garant**Muela abrasiva (CER), Ø 76,2 mm, Tamaño de grano: 36****Datos de pedido**

Número de pedido	554013 36
GTIN	4045197526021
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

El **sistema de cambio rápido** con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar "en un solo giro" de la mano con el menor tiempo posible.

Rendimiento de eliminación y durabilidad elevados con grano de cerámica autoafilable (CER).

Aplicación:

Utilizar con plato de apoyo duro n.º 554089.

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes.

Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 y ss.

Descripción técnica

Tamaño de grano	36
Ø de muela	76,2 mm
Medio abrasivo	Grano de cerámica

Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Soporte del abrasivo	Base de fibra
Atributo del nombre de producto	Ø 76,2 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Tipo de producto	Muela abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior 75 mm	554091 75
Plato lijador de goma con asiento M14 duro Ø exterior 75 mm	554088 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm dura Ø exterior 75 mm	554089 75
Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 75 mm	554090 75

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 75 mm

554093 75

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio Ø exterior 75 mm

554092 75

Plato lijador de goma con asiento M14 dura Ø exterior 75 mm

554094 75