


3M Roloc™**Muela abrasiva 237AA, Ø 76,2 mm, Tamaño de grano: 280**

Datos de pedido

Número de pedido	554009 280
GTIN	2050001743701
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

El **sistema de cambio rápido** con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.

237AA Trizact™ con superficie piramidal de estructura fina de mínimas partículas minerales de óxido de aluminio.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Especial para el **refinamiento de superficies** de materiales duros difíciles de mecanizar, como **INOX, titanio, aceros altamente aleados**, etc. **Acabado reproducible, más constante, y duración más larga** que las muelas abrasivas de granulación comparable.

Nota:

Encontrará **Roloc™ Bristle-Disc** en el n.º 573510 y ss.

Descripción técnica

Denominación granulométrica 3M	A65
--------------------------------	-----

Código de colores	naranja
Tamaño de grano	280
Ø de muela	50,8 mm
Medio abrasivo	Partículas minerales de óxido de aluminio (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	Ø 76,2 mm
Quality Dress	237AA Trizact™
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Tipo de producto	Muela abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior 75 mm	554091 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio Ø exterior 75 mm	554092 75

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 75 mm

554093 75

Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 75 mm

554090 75

Plato lijador de goma con asiento M14 duro Ø exterior 75 mm

554088 75

Plato lijador de goma con asiento M14 dura Ø exterior 75 mm

554094 75

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm dura Ø exterior 75 mm

554089 75